

EA815SS-21
自動巻 リール付コンセント



(電気)+(エア)の便利な組み合わせ！！

重量...8.6kg

(リール1:電気)

定格電圧...100V
コード長...8m/1m(一次側)
コンセント数...4個
コンセント定格...2P・15A・125V 接地付
電線仕様...ソフトケーブルVCT2.0mm²×3心
サーモカット、電源パイロットランプ付

(リール2:エア)

ホース長...8m/1m(一次側)
常用圧力...1.5MPa
ホース内径...6.5mm ホース外径...10mm
材質...編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
取付金具(一次/二次側)...1/4

●一次側接続部(背面)

本体接続部へつなぐ



カブラ付き



本体 & ホース & コンプレッサーを接続



コンプレッサー