

EA815SS-23  
自動巻きリール

三相200V専用

大型機器用自動巻きリール



<仕様>

- コード長…13m
- コンセント数…3個
- コンセント定格…3P・20A・250V・接地付
- 電線仕様…VCT2.0mm<sup>2</sup> × 4心
- 許容電流…15A(1時間以内は19A)
- 最大首振り130° 機能
- 防雨キャップ
- 通電確認ランプ

◇本体取付金具一式付き