

型 式	用 下 容 量 (kg)	ストローク (m)	電線仕様	コンセント仕様		質 量 (kg)
			種別・太さ (mm)・心数 (C)	定 格	形状×個数	
DBC-1 *	0.1~3	1.3	VCT 0.75 × 2	2P・15A・125V	● ×1 15A	2.0
DBC-1K *			VCT 0.75 × 3	2P・15A・125V接地付	● ×1 15A	2.1

●一次側電線1m付

●受注生産品の為、多少納期がかかります。