

## 充電とセルスタートがこれ1台で行えます。 超強力セルスタート付強力充電器。

### 急速充電器【40A~200A】

セルスタート200は10tトラック、ブルドーザーでも一発始動!  
充電は、バッテリーの放電状態に合わせて充電電流を段階的に設定できます。  
また、タイマー付なので充電中放置していても安心です。



EA815YA-9

**NB-200** タイマー付(12時間)

- JANコード 4937305-03942-7
- 入力電圧 AC100V(50/60Hz)
- 適用バッテリー 12V/24V
- 最大充電電流 12V/50A 24V/40A
- 最大セルスタート時電流 200A(10秒MAX)
- 入力コード 2.0mm×3C×2m
- 出力コード 8.0mm×2m(赤・黒)
- サイズ W261×D315×H230mm
- 重量 21.0kg

- ※バッテリーの劣化具合と放電状態によっては一発始動しない場合があります。
- ※劣化していない場合は5分ほど急速充電を行ってからセルスタートすれば、一発で始動します。
- ※密閉型バッテリーには使用できません。

バッテリーの状態によっては、10分ほど予備充電を行ってからセルスタートして下さい。

総発売元

日動工業株式会社

- 本社・工場 TEL.06(6905)6905(代) FAX.06(6905)9788
- 京都工場 TEL.075(631)0208(代) FAX.075(631)3950
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.06(6905)6905(代) FAX.06(6905)9788
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

■お問い合わせは……

## 予備充電5分で完全始動、強力セルスタート付の急速充電器

小型・軽量・高性能。業務用の為、カー用品店等では販売しておりません。

### NB-40 適応バッテリー/26~60Ah



- JANコード 4937305-03343-2
- 入力電圧 AC100V (50/60Hz)
- 適用バッテリー 12V (35-60Ah)
- 最大充電電流 8A
- 最大セルスタート時電流 40A (10秒MAX)
- 入力コード 0.75mm<sup>2</sup>×2C×1.5m
- 出力コード 3.5mm<sup>2</sup>×1.7m (赤・黒) クリップ付
- サイズ W200×D205×H125mm
- 重量 4.5kg

セルスタート  
電流  
**40A**

**12V**  
車専用

### NB-50 適応バッテリー/26~80Ah



- JANコード 4937305-00471-5
- 入力電圧 AC100V (50/60Hz)
- 適用バッテリー 12V
- 最大充電電流 15A
- 最大セルスタート時電流 50A (10秒MAX)
- 入力コード 1.25mm<sup>2</sup>×2C×2m
- 出力コード 5.5mm<sup>2</sup>×2m (赤・黒) クリップ付
- サイズ W200×D175×H155mm
- 重量 7.0kg

セルスタート  
電流  
**50A**

**12V**  
車専用

## EA815YA-1

### NB-60 適応バッテリー/26~80Ah タイマー付 (12時間)



- JANコード 4937305-00472-2
- 入力電圧 AC100V (50/60Hz)
- 適用バッテリー 12V
- 最大充電電流 17A
- 最大セルスタート時電流 60A (10秒MAX)
- 入力コード 1.25mm<sup>2</sup>×2C×2m
- 出力コード 5.5mm<sup>2</sup>×2m (赤・黒) クリップ付
- サイズ W200×D175×H155mm
- 重量 7.0kg

セルスタート  
電流  
**60A**

**12V**  
車専用

## EA815YA-3

### NB-120 適応バッテリー/35~120Ah



- JANコード 4937305-00467-8
- 入力電圧 AC100V (50/60Hz)
- 適用バッテリー 12V/24V
- 最大充電電流 12V/30A 24V/15A
- 最大セルスタート時電流 120A (10秒MAX)
- 入力コード 1.25mm<sup>2</sup>×2C×2m
- 出力コード 8.0mm<sup>2</sup>×2m (赤・黒)
- サイズ W260×D235×H230mm
- 重量 11.0kg

セルスタート  
電流  
**120A**

**12V・24V**  
車兼用

## EA815YA-5

### NB-150 適応バッテリー/35~120Ah タイマー付 (12時間)



- JANコード 4937305-00468-5
- 入力電圧 AC100V (50/60Hz)
- 適用バッテリー 12V/24V
- 最大充電電流 12V/35A 24V/17.5A
- 最大セルスタート時電流 150A (10秒MAX)
- 入力コード 1.25mm<sup>2</sup>×2C×2m
- 出力コード 8.0mm<sup>2</sup>×2m (赤・黒)
- サイズ W260×D235×H230mm
- 重量 12.0kg

セルスタート  
電流  
**150A**

**12V・24V**  
車兼用