

EA815YA - 1
(急速充電器)

普通自動車や小型農機などの充電セルスタートに

屋内型
定格入力電圧 AC100V 50/60Hz
適用バッテリー 12V
連続 10A
最大 15A

最大セルスタート時電流 50A
保護機能 ノーヒューズブレーカー
サーモスタット
タイマー機能 12時間
入力コード VCTFK 1.25mm²X2C 2m
出力コード 5.5mm² 2m(赤・黒)
サイズ 200X175X155(H)mm
重量 7.0kg

