

オートバッテリー充電器

ハイブリッド車・充電制御車・
アイドリングストップ車等

MAX 8A
12Vバッテリー専用
開放型・密閉型・カルシウム
バッテリー対応

フルオートバッテリー充電器

12V・24Vバッテリーを
自動で認識する

MAX 20A/12V
MAX 10A/24V
12V・24Vバッテリー専用
開放型・密閉型・カルシウム
バッテリー対応

エコカーにも使える

軽自動車から大型トラックまで使える

**こまめな充電で、突然上がりを防止し、
バッテリーも長寿命**

対応例
ファミリーバイク オートバイ 軽自動車 普通自動車 普通トラック

適合バッテリーサイズ
ファミリーバイク
D31

- エコモード機能
- マイコン制御
- 逆接保護機能



PCX-2000 EA815YA-12A

- 入力電圧: AC100V 1.2A 50/60Hz 200VA
- 定格出力: DC12.8V 8A
- 適合バッテリー電圧: DC12V (開放型・密閉型) 鉛バッテリー
- 適合バッテリー容量: 4Ah~115Ah
- 充電表示: LED表示 (充電、完了、逆接) デジタル表示
- 温度・逆接保護: 出力カットします。
- 充電方式: 定電流・定電圧 / オート充電方式
- コードの長さ: 入力側...約1.8m / 出力側...約1.8m
- 本体サイズ/重量: 290 (W) × 180 (H) × 140 (D) mm / 約1.9kg
- パッケージサイズ: 約295 (W) × 189 (H) × 145 (D) mm
- JANコード: 4906918177857
- ITFコード: 0584906918177858

対応例
軽自動車 普通自動車 4WD 普通トラック 大型トラック

適合バッテリーサイズ
B19
F51

- リフレッシュ機能
- マイコン制御
- 逆接保護機能



PCX-3000 EA815YA-11A

- 入力電圧: AC100V 3A 50/60Hz 400VA
- 定格出力: DC12.8V 20A・DC25.6V 10A
- 適合バッテリー電圧: DC12V・24V (開放型・密閉型) 鉛バッテリー
- 適合バッテリー容量: 26Ah~115Ah
- 充電表示: LED表示 (充電、完了、逆接) デジタル表示
- 温度・逆接保護: 出力カットします。
- 充電方式: 定電流・定電圧 / フルオート充電方式
- コードの長さ: 入力側...約1.8m / 出力側...約1.8m
- 本体サイズ/重量: 290 (W) × 180 (H) × 140 (D) mm / 約2.3kg
- パッケージサイズ: 約295 (W) × 189 (H) × 145 (D) mm
- JANコード: 4906918177864
- ITFコード: 0584906918177865