

農耕機の  
バッテリーにも  
対応!



12Vバッテリー専用 充電器 SMART CHARGER 15A

大電流で充電できる  
最大15A

充電状態がわかる 液晶ディスプレイ

- バッテリーに合った設定が可能(標準・AGM・ディープサイクル)
- 充電電流の選択が可能(AUTO・2A・8A・15A)
- 過放電したバッテリーを活性化します。
- 各種保護回路を搭載



バックアップ  
不要  
スイッチング電源だから  
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。

火花がでない!  
安全  
バッテリー接続時に  
火花が出ないので  
安全です。

充電完了後も  
安心  
つないだままでも  
過充電の心配が  
ありません。

12v AUTO > 2A > 8A > 15A  
充電電圧 充電電流



対応例

- オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応
- 電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示
- 電流選択ボタンでAUTO・2A・8A・15Aに充電電流の設定が可能
- バッテリーターミナルを外さずに充電できます。 ● 寒冷地モード搭載
- バッテリー活性化機能搭載
- 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
- 軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応
- 充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計
- 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能

補充電で、

バッテリーの長寿命と

快適ドライブ

を約束!



製品仕様

品番	2707	使用環境温度	0℃～40℃
品名	SMART CHARGER 15A	適合バッテリー	DC12V 鉛バッテリー
入力電圧	AC100V 50Hz/60Hz	適合バッテリー容量	20Ah～150Ah (5時間率)
出力電圧	DC14.4V (STANDARD)	本体サイズ	223(W)×174(D)×130(H)mm
	DC14.8V (AGM)	質量	1.3kg
	DC15.3V (DEEP CYCLE)	充電ケーブル長	1.8m
出力電流	最大15A	電源コード長	1.8m
消費電力	200VA	製品安全	クラス0機器 (J60335-1 2,4,5)
充電方式	フローティング充電方式	※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。	



本体裏

収納フック

充電クリップと充電ケーブル・電源コードを  
収納フックに巻き取り収納が可能。

電気用品安全法 適合品

※本製品は、電気用品安全法に適合しています。

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード	入数
2707	SMART CHARGER 15A	235×177×125	4960169027071	14960169027078	6