

オールマイティ全自動充電器

入力: AC100V

DC12V アイドリング ストップ車 対応



電子頭脳内蔵

安心

12V/24Vを自動認識します。逆接続警告ランプ付。

火花がでない!

安全

バッテリー接続時に火花が出ないので安全です。

バックアップ

不要

スイッチング電源だからバッテリーターミナルを外さずに充電できます。

セルスタート (エンジン始動補助) 機能付

12v/24v

充電電圧

がたん充電



対応例



軽・普通自動車



トラック



農機・土木機器



小型船舶

※DC24Vアイドリングストップ車にISSモードは対応しておりません。

- 充電電流の選択が可能 (2A・5A・10A・15A)
- バッテリーにやさしいパルス充電 (2A・5A 充電時) & ソフトスタート充電
- つないだままでも過充電の心配がありません。
- 過放電したバッテリーを活性化します。



製品仕様

品番	2701
品名	オールマイティ全自動充電器
入力電圧	AC100V 50Hz/60Hz
出力電圧	12V→DC14.7V 24V→DC29.4V
出力電流	15A (充電時最大) 最大35A (セルスタート補助機能時)
消費電力	12V→252W (セルスタート 405W) 24V→504W (セルスタート 810W)
本体サイズ	176(W)×280(D)×164(H)mm
質量	2.4kg
充電ケーブル長	1.8m
電源コード長	1.8m



パッケージ

※本体写真は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の点灯状態を示すものではありません。 ※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード
2701	オールマイティ全自動充電器	285×185×176	4960169027019	14960169027016