

EA815YA-3
(急速充電器)

- 大型ガソリン車・大型農機等もセル一発スタート
- 通常充電も可能です(つまみで調節)
- 屋内型
- 定格入力電圧 AC100V 50/60Hz
- 適用バッテリー 12V/24V(35~120Ah)
- 連続 12V時 20A
24V時 10A
- 最大 12V時 30A
24V時 15A
- 最大セルスタート時電流 120A
- 保護機能 ノーヒューズブレーカー
サーモスタット
- 入力コード VCTFK 1.25mm²X2C 2m
- 出力コード 8.0mm² 2m(赤・黒)
- サイズ 260X235X230(H)mm
- 重量 11.0kg

