

あらゆるバッテリーに 充電できる エコチャージャー



入力: AC100V



アイドリング ストップ車 対応!

バッテリーにも

●充電状態をデジタル表示!

電流 電圧 容量

対応例 原付・オートバイ・軽自動車～小型船舶まで



原付 オートバイ 軽・普通自動車 ミニバン 農機・建設機械 小型船舶

充電電流 選択モード

0.8A / 2A / 5A / 8A

- バッテリーターミナルを外さずに充電できます。
- 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
- 充電電流の選択が可能 (0.8A・2A・5A・8A)
- バッテリーにやさしいソフトスタート充電
- クリップ逆接時にランプでお知らせ
- 各種保護回路を搭載



使用例

製品仕様

品番	No.2704	消費電力	145W
品名	ECO CHARGER	本体サイズ	223 (W)×174 (D)×130 (H)mm
入力電圧	AC100V 50/60Hz	質量	1.25kg
出力電圧	DC14.7V (8Aモード時)	充電ケーブル長	1.8m
	DC15.7V (iSHモード時)	電源コード長	1.8m
出力電流	8A (最大)	製品安全	クラス0機器 (J60335-1 2.4.5)

※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。



パッケージ

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード
2704	ECO CHARGER	235×177×125	4960169027040	14960169027047