

パルス充電でバッテリーの パワーが復活!

MP-210 全自動パルス充電器

対応例



充電電流
MAX **6.5A**
対応バッテリー
開放型・密閉型

- 定格入力：AC100V 50/60Hz 117W
- 定格出力：DC12V/6.5A (最大電流)
- 適合バッテリー：DC12V (開放型・密閉型) 鉛バッテリー
- 適合バッテリー容量：4Ah～72Ah
- 表示：LED表示 (充電中、充電完了、パルス、逆接続)、デジタル表示
- 保護機能：出力カット (逆接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー)
- 充電方式：定電流定電圧 / オート充電方式
- コードの長さ：電源コード…約 1.8m、充電コード…約 1.8m
- 本体サイズ：約 205(W)×113(H)×158(D)mm
- 重さ：約 1.1kg
- パッケージサイズ：約 210(W)×120(H)×180(D)mm
- JANコード：4906918177970

MP-220 全自動パルス充電器

EA815YA-43

対応例



充電電流
MAX **15A**
対応バッテリー
開放型・密閉型
AGM・ISS

- 定格入力：AC100V 50/60Hz 289W
- 定格出力：DC12V/15A (最大電流)
- 適合バッテリー：DC12V (開放型・密閉型・AGM・ISS) 鉛バッテリー
- 適合バッテリー容量：4Ah～140Ah
- 表示：液晶表示
- 保護機能：出力カット (逆接続、クリップ接続、不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡)
- 充電方式：定電流定電圧 / オート充電方式
- コードの長さ：電源コード…約 1.7m、充電コード…約 1.7m
- 付属品：オートバイ用アタッチメントクリップ
- 本体サイズ：約 250(W)×133(H)×178(D)mm
- 重さ：約 1.4kg
- パッケージサイズ：約 255(W)×145(H)×205(D)mm
- JANコード：4906918177987

MP-230 セレクト式自動パルス充電器

EA815YA-44

セルスタート補助機能付き

対応例



充電電流
MAX **12V 25A**
24V 12A
対応バッテリー
開放型・密閉型
AGM・ISS

- 定格入力：AC100V 50/60Hz 450W
- 定格出力：DC12V/25A (充電時最大電流)、DC24V/12A (充電時最大電流)、35A (セルスタート補助機能時)
- 適合バッテリー：DC12V・24V (開放型・密閉型・AGM・ISS) 鉛バッテリー
- 適合バッテリー容量：4Ah～176Ah
- 表示：液晶表示
- 保護機能：出力カット (逆接続、クリップ接続、不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡)
- 充電方式：定電流定電圧 / オート充電方式
- コードの長さ：電源コード…約 1.7m、充電コード…約 1.7m
- 付属品：オートバイ用アタッチメントクリップ
- 本体サイズ：約 278(W)×150(H)×200(D)mm
- 重さ：約 2.1kg
- パッケージサイズ：約 285(W)×160(H)×225(D)mm
- JANコード：4906918177994

※写真はイメージです。