

急速充電器 EA815YA-9



本体材質: スチール(焼付塗装)
本体重量: 21.0kg

- ◆ 充電とセルスタートがこれ1台で行えます。
- ◆ タイマー付きなので放置していても安心
- ◆ 10tトラック、ブルドーザーでも一発始動。
- ◆ 予備充電10分で完全始動、強力セルスタート付き
- ◆ 小型ですが業務用なみに超強力

- 入力電圧…AC100V
- 出力電圧…DC12V/24V
- 出力容量(MAX)…DC12V: 50A
DC24V: 40A
- セルスタート電流…200A(10秒MAX)
- 開放専用
- 適用バッテリー容量…50~200Ah
- 入力コード…2.0mm² × 3心 × 2m
- 出力コード…8.0mm² × 2m (赤・黒)
- タイマー内蔵(12時間)
- 屋内型