




結 線 図



仕 様

形 式

FRB-100E

相 数

1 φ

容 量

100VA

周 波 数

50/60Hz

一次電圧

220-200V

二次電圧

26-24V

二次電流

3.85A

耐熱クラス

A

絶縁抵抗

100MΩ以上 (DC1kV)

絶縁耐圧

AC2kV/1分間 (P-S, E間)

AC1kV/1分間 (S-E間)

重 量


約 2.6kg

適用規格

JEM1333-1976

備 考

静電シールド(E)付



検 図

設 計

製 図

担 当 者

画 法

三 角 法

記 事

名 称

乾式自冷変圧器

単 位

m ・ m

28.6X50

形 式

FRB-100E