






結線図



仕様	
形式	SD-2403B
相数	1φ
容量	7.2VA
周波数	50/60Hz
一次電圧	200V
二次電圧	24-12-9-6V
二次電流	0.3A
耐熱クラス	A
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC1kV)
絶縁耐圧	AC1.5kV/1分間 (P-S, E間) AC0.5kV/1分間 (S-E間)
重量	約 0.3kg
適用規格	JISC6436・C5310
備考	静電シールド(E)付



検 図	設 計	製 図	担 当 者	画 法	三 角 法	記 事	名 称	乾式自冷変圧器
				単 位	m ・ m	Y16X18	形 式	SD-2403B
CENTER 相 原 電 機 株 式 会 社								