






結線図



仕 様	
形 式	SD-2405B
相 数	1 Φ
容 量	12VA
周 波 数	50/60Hz
一次電圧	220-200V
二次電圧	24-20-15-12-6V
二次電流	0.5A
耐熱クラス	A
絶縁抵抗	100MΩ以上( DC1kV )
絶縁耐圧	AC2kV/1分間( P-S, E間 ) AC1kV/1分間( S-E間 )
重 量	約 0.46kg
適用規格	JEM-1333-1976
備 考	静電シールド( E )付



検 図	設 計	製 図	担 当 者	画 法	三 角 法	記 事	名 称	乾式自冷変圧器
				単 位	m ・ m	Y19X19	形 式	SD-2405B
CENTER 相 原 電 機 株 式 会 社								