






結線図



仕様	
形式	SD-24 1B
相数	1 Φ
容量	24 VA
周波数	50/60Hz
一次電圧	220-200V
二次電圧	24-20-15-12-6V
二次電流	1.0A
耐熱クラス	A
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC1kV)
絶縁耐圧	AC2kV/1分間 (P-S, E間) AC1kV/1分間 (S-E間)
重量	約 0.8kg
適用規格	JEM-1333-1976
備考	静電シールド (E) 付



検 図	設 計	製 図	担 当 者	画 法	三 角 法	記 事	名 称	乾式自冷変圧器
				単 位			形 式	SD-24 1B
CENTER 相 原 電 機 株 式 会 社					m ・ m	Y22X25		