

キーレストリルチャック EA817A-110～112

	チャック能力	テーパ穴	外径	長さ爪閉	長さ爪開	重量	
EA817A-110	0.5～10mm	JT.NO.2S	43	92	81	700g	廃番
EA817A-111	0.5～13mm	JT.NO.6	50	103	93	1000g	廃番
EA817A-112	3～16mm	JT.NO.6	56	108	95	1450g	廃番

高精度加工用に十分威力を発揮！
揺れ精度50μ以下
工作機械のスピンドルに打ち込んで取り付けます。



(参考 ジャコブステーパ寸法)

ジャコブステーパ	D(mm)	d(mm)	L(mm)	テーパ°
J.T.1	9.754	8.469	16.669	0.07709
J.T.2S(ショート)	13.94	12.386	19.05	0.08155
J.T.6	17.17	15.852	25.4	0.05191
J.T.3	20.599	18.951	30.956	0.05325

