

CNCキーレスチャック

チャック能力	シャンク径	外径	A	B	C	重量(kg)
EA817A-301	0.5~13mm	50	95	81	11	1.75
EA817A-302	3~16mm	57	91	85	12	1.72

(単位mm)

- STシャンク一体型
- 振れ精度 50 μ 以下
- フックスパナ付

