

## EA817A-402~404

## CNCキーレスチャック

(単位mm)	チャック能力	シャンク	外径	A	B	G	重量(kg)
EA817A-402	0.5~13mm	BT50	50	105	11	M24	4.45
EA817A-403	3~16mm	BT40	57	113	12	M16	2.15
EA817A-404	3~16mm	BT150	57	110	12	M24	4.85

- 振れ精度 $50\mu$ 以下(アベレージ $30\mu$ )
- 主軸急停止時でもゆるみ無し。
- 突き出し長さが短く高剛性。
- フックスパナで増し締め可能。

