

EA818AC

(ポータブル電動グラインダー)

- 二重絶縁
- 電子制御
- 樹脂ボディ

- 砥石寸法
外径 65mm
厚さ 13mm 穴径 9.53mm
粒度 36 硬度P



交換部品(レジノイト®砥石)
EA818-35(1個)

- 回転数 13000min⁻¹(回/分)
- 重量 1.9kg
- 電源 単相交流 50/60Hz
- 電圧 100V
- モーター 単相交流整流子モーター
- 絶縁方式 二重絶縁構造
- 電流 10.5A
- 消費電力 1010W
- コード長 2.5m 2芯
- 付属部品

65mmA36P平形砥石(本体装着)
両ロスパナ、片ロスパナ

●定速電子制御により負荷をかけても
回転数の低下が少ない!

21

