

## EA818AL

(ベンチグラインダー)

- バイト、ドリルの研削、バリ取に
- 刃物の粗研ぎ
- 小物鋼材の溶接ビート、切断のバリ取など
- 手元ライト、ドレッサ付
- 軽作業用
- コンデンサモーター
- 低騒音設計

- 砥石寸法            外径 150mm                            平砥石 #60  
                          内径 12.7mm                        目立砥石 #60付  
                          厚さ 19/6.4mm
- 周波数 50Hz時    回転数 3,000min<sup>-1</sup>  
                          60Hz時    回転数 3,600min<sup>-1</sup>
- 電源 単相 100V
- 電流 4.2A
- 消費電力 300W
- サイズ 350X205X230(h)mm
- 質量 9.2kg
- コード長 2m