

EA818BD-2A

商品コード 84650

Multi Hobby Grinder

マルチホビーグラインダー

グラインダー + フレキシブルシャフト

- 研削砥石・研磨用ファイバーホイール付き
- フレキシブルシャフトを使用して、軸径φ2.35mm・φ3.0mmの各種先端工具が取り付け可能



刃物などの研削・研磨

小物部品などの研削・研磨

フレキシブルシャフト

※写真はイメージです。必ず革手袋と保護メガネを着用ください。

使用電源: AC100V 50/60Hz

研磨用ファイバーホイール付き

φ75(直径)×20(厚さ)×φ10(穴径)mm

研削砥石付き(粒度: #100)

φ75(直径)×20(厚さ)×φ10(穴径)mm

フレキシブルシャフト付き

全長: 1050mm×φ8.0mm グリップ部: φ20mm
コレットチャック式(軸径φ2.35mm・φ3.0mm)

無段変速機能付き

回転数: 50Hz: 5,000~10,000min⁻¹
60Hz: 3,000~9,500min⁻¹

製品の仕様

EA818BD-2A

電源	AC100V 50/60Hz
定格電流	1.5A
消費電力	130W
定格使用時間	20分
無負荷回転数 (無段変速)	50Hz: 5,000~10,000min ⁻¹ 60Hz: 3,000~9,500min ⁻¹
軸径	φ10mm×P1.5
本体寸法	210×120×155mm
質量	2.9kg(コード含む)
電源コード	1.8m (アースクリップ付き)


※無負荷回転数(無段変速)は電源周波数により変動します。

フレキシブルシャフト
(コレットつき)

50096



50097



50094



50099

別売品

品名	商品コード	JANコード
研磨用ファイバーホイール	50096	4948953 50096 2
研削砥石(WA材: #100)	50097	4948953 50097 9
フェルトバフ	50094	4976463 50094 3
テツバフ 2枚組	50099	4948953 50099 3
カーボンブラシ 2個組	84651	4976463 84651 5
フレキシブルシャフト	84652	4976463 84652 2
コレットチャックセット	84653	4976463 84653 9

商品コード (品番)	JANコード	パッケージ寸法
84650	4976463 84650 8	190×285×170

EA818BD-2A