

EA818E-136 ~ 138

チェーンソー用砥石

(2本入り)



品番	直径(mm)	高さ(mm)
EA818E-136	4	20
EA818E-137	4.8	25
EA818E-138	5.6	25

<仕様>

- 軸径...3.2mm
- 最大回転数...35,000rpm