

樹脂、ガラス、金属の 切断、研磨、彫刻に

作業に合わせて回転数を調節
ダイヤル式



取付ビット径
2.35mm
3.0mm

鉄、アルミ、
真鍮の彫刻、切削用
ハイスビット
6本付

ホビールーター
HR-100

(682550A)



希望小売価格 14,000 円(税別)

4

960673 102066

商品仕様

モデル	HR-100
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	100W
無負荷回転数	8,000 - 23,000min ⁻¹
取付ビット軸径	2.35mm、3.0mm
質量	0.45kg
本体寸法(長さ×幅×高さ)	226mm×44mm×62mm
コード長さ	2m
絶縁方式	二重絶縁
付属品	・コレット(径)2.4mm(本体取付) ・コレット(径)3.0mm ・片ロスバナ ・ハイスビット6本組 ・キャリングケース

別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

215 ダイヤビット

ガラス、陶器の彫刻、研磨

コードNo.4901814
価格3,500円



222 ダイヤビット

ガラス、陶器の彫刻、研磨

コードNo.4901813
価格3,500円



291 布・皮・フェルトパフ

金属、宝石、ガラスの
超仕上げ、磨き

コードNo.4901810
価格2,400円



710 ハイスビット

鉄、アルミ、真鍮の
彫刻、切削

コードNo.4901801
価格2,500円



720 ハイスビット

鉄、アルミ、真鍮、
プラスチックの切削

コードNo.4901802
価格3,800円



770 軸付砥石

金属、ガラス、陶器、
宝石の研削

コードNo.4901803
価格2,400円



771 軸付砥石

金属、ガラス、陶器、
宝石の研削

コードNo.4901804
価格2,750円



790 ダイヤビット

ガラス、陶器の彫刻、研磨

コードNo.4901805
価格3,600円



800 純毛パフ

磨き、つや出し用

コードNo.4901806
価格2,300円



850 ミノドリル

金属、非金属の穴あけ

コードNo.4901809
価格2,700円



960 ワイヤブラシ

鉄、非鉄金属の磨き

コードNo.4901811
価格2,900円



980 ロールペーパー

研磨、仕上げ
(内側、穴の研磨にも)

コードNo.4901812
価格3,900円



発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ 使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年11月現在のものです。

2022年1月改訂

K22AM