

EA818ER マイクログラインダー

特 長: ・二重絶縁
・無段変速機構付

用 途: ・ガラス彫刻、プラスチック、金属の彫刻、みがき、彫金、金型修正、模型工作などホビー用

仕 様:	取付ビット 軸径	回転数 min^{-1} (回/分)	定格使用 時間(分)	電 源	消費電力	最高モーター 出力	重 量
	$\phi 2.4 \cdot \phi 3$	8,000~23,000	30	単相 100V	100 W	116 W	0.45 kg

サイズ: 226(L)×44(W)×62(H)mm
コード長…2m

付属品: コレットチャック $\phi 2.4$ (本体付)
 $\phi 3$ ・片ロスパナ
ハイスビット(6本組)
樹脂ケース