

10.8Vコードレスミニグラインダ

FGP10DL



形名		リチウムイオン電池	充電器 (UC10SL2)	ケース
FGP10DL	(LMSK)	3.0Ah (BCL1030C)	●	●
	(LCSK)	1.5Ah (BCL1015)	●	●

握りやすいグリップ形状

グリップ形状の追求により、
さまざまな持ち方に対応します。



便利な折りたたみフック

壁掛けに便利な折りたたみフック付き。
作業時には折りたたんで収納することができます。



高輝度白色LEDライト付

作業箇所を明るく照らすLEDライト付です。



無段変速ダイヤルスイッチ採用

相手材に合わせた速度調整が可能です。



手にやさしいソフトグリップ

すばりによく手にフィットするソフトグリップを採用しました。

電池残量警告ランプ

















電池残量が少なくなると点灯してお知らせします。



スピンドルロック付

先端工具の交換が簡単なスピンドルロックを採用しました。

種類豊富な標準付属品

削る	●アルミオキサイドポイント×1本 15.9mm 	切る	1切断ホイール 23.8mm  23.8mm  0.6mm  ×6枚 1.0mm  ×2枚	●ホイール用 マンドレル×1本 
	●シリコンカーバイトポイント×1本 4.8mm 		1酸化アルミ磁石ホイール×1枚 22.2mm 	
	●ハイスピードカッター×1本 3.2mm 		1サンディングディスク×10枚 19.1mm  粒度180	
	1サイディングバンド 粒度 60×6個 粒度 120×2個 12.7mm 		●ドラム形マンドレル×1本 	
穴あけ	●ドリル×1本 3.2mm 	磨く	1フェルト製 ポリッシングホイール 12.7mm  25.4mm  ×4個 ×2個	●ねじ式マンドレル×1本 

仕様（スペック）

コレット径	3.2mm		
回転数	5,000~35,000min ⁻¹ （回/分）		
質量（蓄電池装着時）	0.48kg		
蓄電池	3.0Ah	形名	BCL1030C
		電圧	10.8V
		充電時間	約60分（UC10SL2使用時）
	1.5Ah	形名	BCL1015
		電圧	10.8V
		充電時間	約30分（UC10SL2使用時）
充電器	形名	UC10SL2	
標準付属品	充電器・ケース・コレットスパナ・先端工具（各種アタッチメント）		

- ・掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
- ・製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
- ・製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。