

木材、非鉄金属の研削に



木材・非鉄金属研削用
マグネシウムなどの発火しやすい
金属には使用しないでください

商品仕様

モデル	BDS-1010	
周波数	50Hz	60Hz
電源	AC100V	
定格電流	5.2A	4.7A
消費電力	400W	
ベルト速度	7.2m/s	8.7m/s
ディスク回転数	2,800min ⁻¹	3,400min ⁻¹
ベルト寸法(幅×周長)	100mm×915mm	
ディスクペーパー径	150mm(マジック式)	
コード長さ	2m	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	450mm×210mm×290mm	
質量	17kg	
付属品	・エンドレスベルト 幅 100mm #80(本体取付) ・ディスクペーパー 径 150mm #80(マジック式) ・ワークテーブル ・マイターゲージ ・ワークレスト ・ダストノズル ・ディスクカバー ・六角穴付ボルト(平ワッシャー付) ・六角棒レンチ(6mm)	



ベルトディスクサンダー
BDS-1010

(629450A)



発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ 使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年11月現在のものです。

2022年1月改訂

K22AB