

ハサミ、包丁などの 刃物研磨に

湿式

水はねから作業者を守る
水滴防止クッション

水量調節ができる
水タンク

精度の高い研磨ができる
刃物ガイド

刃物に合わせて
正・逆回転
が選べる

砥石径
180
mm

焼き戻りのない
水砥ぎ
研磨

刃物ガイドの高さを調節
支柱押えネジ

商品仕様

モデル	FG-18
電源	AC100V 50/60Hz
電流	1.3A
消費電力	125W
定格時間	20分
回転数(正・逆転)	400min ⁻¹ (50Hz)/470min ⁻¹ (60Hz)
砥石寸法	外径 180 × 内径 70 × 厚さ 20mm
本体寸法(幅 × 奥行 × 高さ)	270mm × 270mm × 240mm
コード長さ	1.8m
質量	5.0kg
絶縁方式	二重絶縁
付属品	・刃物ガイド ・水タンク ・中砥石(#1000) ・排水ホース ・スパナ

研磨機

FG-18

(4152000)

希望小売価格 20,000円(税別)



4 960673 402371

別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

	寸法(mm)			粒度(#)	コードNo.	価格(円)
	外径	厚さ	内径			
荒砥石	180	20	70	180	AE24055	8,000
中砥石				1000	AE24056	8,000
仕上砥石				6000	AE24057	10,500

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格をご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年11月現在のものです。