

**EA818MY**  
(刃物研磨機)

ハサミ、包丁などの刃物研磨に  
サイズ 270X270X240(H)mm  
砥石径 180mm

左右回転  
湿式研磨  
二重絶縁

砥石寸法

外径 180mm

厚さ 20mm

内径 70mm

回転数 50Hz 400min<sup>-1</sup>

60Hz 470min<sup>-1</sup>

電源 100V

電流 1.3A

消費電力 125W

重量 5.0kg

コード長 1.8m



付属品 #1000中砥石  
刃物ガイド、スパナ、水タンク  
排水ホース