

コントロールユニット (EA818NA-10A、-11A用)

EA818N-20A

※旧品番 EA818NA-10、-11(マイクロモータ)への接続は不可です。

<仕様>

- 電源…AC100V
- 消費電力…28W
- サイズ…130×254×97(H)mm
- 重量…2.3kg

◇正逆転切替スイッチ

…正逆転を切替できます。

◇大径ボリューム

…回転速度調整が片手で簡単に操作可能です。

◇回転速度&過負荷状態をみやすくデジタル一体化表示



- : 連続負荷範囲
- : 断続負荷範囲
- : 過負荷状態



持ち運びのための
ハンドル一体型



◇FIXPEEDスイッチ

…予め回転速度をメモリーできます。使用頻度の高い回転速度をボリュームの位置に関係なくボタンひとつでセット可能。A/B独立してセットできます。

◇モータスイッチA

…モータAを起動・停止できます。

◇モータスイッチB

…モータBを起動・停止できます。

作業に応じて切替可能な
ツインハンドピース接続!



(接続例)

EA818NA-20A (コントロールユニット)



(マイクロモータ)

10A

11A



(※旧コントロールユニット(EA818N-20)への接続は不可です。)

(先端アタッチメント)



EA818NA-1
(45° アングルヘッド)



EA818NA-2A
(ストレートグラインダヘッド)



EA818NA-3
(アングルグラインダヘッド)



EA818NA-4
(アングル深穴用ヘッド)

※EA818NA-10Aとの接続不可



EA818NA-5
(6.0mmコレットグラインダヘッド)



EA818NA-6
(深穴用グラインダヘッド)



EA818NA-7
(ベルトサンダーヘッド)