



特徴 Features

- 同形状のブラシの2倍以上の高速回転でご利用頂けます。(ハイスピードステンレスブラシ)
Enable to use with high speed more than doubled comparing with identical brushes (High-Speed Stainless Wire Brushes).
- SUS316線材を使用。着磁がほとんどなく防錆性、耐熱性、耐摩耗性に優れています。(非磁性ステンレスブラシ)
Made of SUS316, rarely magnetizing and excellent in rust prevention, heat resistance and abrasion resistance (Nonmagnetic Stainless Wire Brushes).

AD
ダイヤモンド
研磨工具

BC
炭素
コッター

BS
スチール
コッター

CA
軟質合金
研磨工具

DB
樹脂
研磨工具

DE
樹脂研磨
工具

EA
サンダー

ES
フライング
サンダー

FC
ブラシ

FD
特殊ブラシ

GA
ダイヤモンド
工具

HD
研磨剤

JA
樹脂研磨
工具

KA
ドリル

MC
ダイヤモンド
工具

NA
ダイヤモンド
工具

PA
研磨工具

RD
パッド
ツール

SA
エッジ
研磨工具

ZC
セパレーター

AD
ダイヤモンド
研磨工具

BC
炭素
コッター

BS
スチール
コッター

CA
軟質合金
研磨工具

DB
樹脂
研磨工具

DE
樹脂研磨
工具

EA
サンダー

ES
フライング
サンダー

FC
ブラシ

FD
特殊ブラシ

GA
ダイヤモンド
工具

HD
研磨剤

JA
樹脂研磨
工具

KA
ドリル

MC
ダイヤモンド
工具

NA
ダイヤモンド
工具

PA
研磨工具

RD
パッド
ツール

SA
エッジ
研磨工具

ZC
セパレーター

適合素材
Applicable
Materials

セラミックス・ガラス
Ceramics / Glass

工具鋼・合金鋼
Tool Steel / Alloy Steel

樹脂・ゴム
Resin / Rubber

適合機器類
Applicable
Machines

エアグラインダー
Air Grinder

ボール盤・電気ドリル
Ball Press / Electric Drill

スピンドル
Machine Tool Attachment

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

● 最適 Most Suitable ● 使用可能 Suitable

1Pack
3 Pieces

ハイスピードステンレスブラシ High-Speed Stainless Wire Brushes

Shank ϕ 3.0



★FD1012



1Pack
3 Pieces

非磁性ステンレスブラシ Nonmagnetic Stainless Wire Brushes

Shank ϕ 3.0



★FD1201

