



AD 穴加工用
CON1.8

BC 溝
コーナー

BS スチール
コーナー

適合素材
Applicable Materials

セラミックス・ガラス
Ceramics / Glass

工具鋼・合金鋼
Tool Steel / Alloy Steel

樹脂・ゴム
Resin / Rubber

超硬合金・セメント
Carbide / Cement

緑砂・ステンレス
Green Sand / Stainless Steel

アルミニウム・銅
Aluminum / Copper

適合機器類
Applicable Machines

エアグラインダー
Air Grinder

ボール盤・電動ドリル
Disk Press / Electric Drill

スピンドル
Machine Tool Attachment

両面グラインダー
Bench Grinder

ハンド
Hand Use

自動制御ロボット
Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

● 最適 Most Suitable ● 使用可能 Suitable

MT08 MT09 MT04 MT02 MT01 MT05 MT06 VTR-2 MT12 MC MT03 #012 #60 #120 #150 #180 #240 #300 #360 #450 #600 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #3000 #4000 #5000

特徴 Features

● 多様なニーズをカバーするため、様々な種類の砥粒、結合剤、結合度の砥石を用意しました。
Line-up with various kinds of grain, bond and grade to cover various needs.

関連製品 Related Products

ドレンナー
Dressers

449 - 450

CA
軸付砥石

10Packs
10Packs
ブラック砥石 Mounted Point (A) Shank ϕ 6.0

★ CA6104

砥粒目数 Grain Size: P, B, A

結合剤 Bond: V, B, A

適用素材 Applicable Materials: アルミニウム Aluminum, ステンレス鋼 Stainless steel, 一般 General steels

| 回転速度 (rpm) | 砥粒目数 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 軸径 (mm) |
|------------|------|---------|---------|---------|
| 102,000 | #60 | 6 | 13 | 6.0 |
| 90,000 | #60 | 8 | 13 | 6.0 |
| 81,000 | #60 | 10 | 13 | 6.0 |
| 69,000 | #60 | 13 | 13 | 6.0 |
| 55,000 | #60 | 16 | 16 | 6.0 |

CA6101 CA6102 CA6103 ★ CA6104 CA6105

| 回転速度 (rpm) | 砥粒目数 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 軸径 (mm) |
|------------|------|---------|---------|---------|
| 42,000 | #60 | 19 | 19 | 6.0 |
| 34,000 | #60 | 19 | 25 | 6.0 |
| 25,000 | #60 | 25 | 25 | 6.0 |

CA6106 CA6107 CA6108

FD
溝加工

10Packs
10Packs
グレー砥石 Mounted Point (A/WA) Shank ϕ 6.0

★ CA6144

砥粒目数 Grain Size: P, V, B, A

結合剤 Bond: V, B, A

適用素材 Applicable Materials: 合金工具鋼 Alloy tool steels, ステンレス鋼 Stainless steel, 一般 General steels

| 回転速度 (rpm) | 砥粒目数 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 軸径 (mm) |
|------------|------|---------|---------|---------|
| 102,000 | #60 | 6 | 13 | 6.0 |
| 90,000 | #60 | 8 | 13 | 6.0 |
| 81,000 | #60 | 10 | 13 | 6.0 |
| 69,000 | #60 | 13 | 13 | 6.0 |
| 55,000 | #60 | 16 | 16 | 6.0 |

CA6141 CA6142 CA6143 ★ CA6144 CA6145

| 回転速度 (rpm) | 砥粒目数 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 軸径 (mm) |
|------------|------|---------|---------|---------|
| 42,000 | #60 | 19 | 19 | 6.0 |
| 34,000 | #60 | 19 | 25 | 6.0 |
| 25,000 | #60 | 25 | 25 | 6.0 |

CA6146 CA6147 CA6148

MC
穴加工用

10Packs
10Packs
PAピンク砥石 Mounted Point (PA) Shank ϕ 6.0

★ CA6174

砥粒目数 Grain Size: N, V, B, A

結合剤 Bond: V, B, A

適用素材 Applicable Materials: 合金工具鋼 Alloy tool steels, ステンレス鋼 Stainless steel, 一般 General steels

| 回転速度 (rpm) | 砥粒目数 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 軸径 (mm) |
|------------|------|---------|---------|---------|
| 102,000 | #120 | 6 | 13 | 6.0 |
| 90,000 | #120 | 8 | 13 | 6.0 |
| 81,000 | #120 | 10 | 13 | 6.0 |
| 69,000 | #120 | 13 | 13 | 6.0 |
| 55,000 | #120 | 16 | 16 | 6.0 |

CA6171 CA6172 CA6173 ★ CA6174 CA6175

| 回転速度 (rpm) | 砥粒目数 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 軸径 (mm) |
|------------|------|---------|---------|---------|
| 42,000 | #120 | 19 | 19 | 6.0 |
| 34,000 | #120 | 19 | 25 | 6.0 |
| 25,000 | #120 | 25 | 25 | 6.0 |

CA6176 CA6177 CA6178