

六角軸ホイールブラシ 真鍮線

金属・木工などの表面研磨に最適です。



[特長]

- 鋼線に比べ腰が柔らかく、素材を傷めず研磨できます。

[用途]

- 金属・ペンキ・木材・石材のハードな研磨・研削用

商品コード (品番)	軸径	外径	毛丈	線径	毛材	最高使用回転数	JANコード	入数
EA819BT-331 33160	六角軸6.35mm	50mm	12mm	0.13mm	真鍮線	15000min ⁻¹	4948953 33160 3	12
EA819BT-332 33161	六角軸6.35mm	75mm	20mm	0.13mm	真鍮線	12000min ⁻¹	4948953 33161 0	6
EA819BT-333 33162	六角軸6.35mm	100mm	25mm	0.13mm	真鍮線	12000min ⁻¹	4948953 33162 7	6