

EA819GG-101～-143 研磨リング(ジルコニウム)+マンドレル組合せ表

研磨リング					マンドレル				
EA品番	砥粒	粒度	直径(mm)	幅(mm)	EA品番	直径(mm)	幅(mm)	軸径x軸長(mm)	最大回転数(rpm)
EA819GG-101	ジルコニウム	60	15	30	EA819GG-812	15	30	6x40	38,000
EA819GG-102		80							
EA819GG-111	ジルコニウム	36	25	25	EA819GG-821	25	25	6x40	22,500
EA819GG-112		80							
EA819GG-121	ジルコニウム	36	30	30	EA819GG-831	30	30	6x40	19,000
EA819GG-122		60							
EA819GG-123		80							
EA819GG-131	ジルコニウム	36	45	30	EA819GG-841	45	30	6x40	13,000
EA819GG-132		60							
EA819GG-133		80							
EA819GG-141	ジルコニウム	36	60	30	EA819GG-851	60	30	6x40	9,500
EA819GG-142		60							
EA819GG-143		80							