

EA819GG-1～74 研磨リング(アルミナ)+マンドレル組合せ表

研磨リング					マンドレル				
EA品番	砥粒	粒度	直径(mm)	幅(mm)	EA品番	直径(mm)	幅(mm)	軸径x軸長(mm)	最大回転数(rpm)
EA819GG-1	アルミナ	80	10	10	EA819GG-801	10	10	6x40	57,000
EA819GG-2	アルミナ	150	10	10					
EA819GG-3	アルミナ	240	10	10					
EA819GG-4	アルミナ	320	10	10					
EA819GG-6	アルミナ	80	10	20	EA819GG-802	10	20	6x40	57,000
EA819GG-7	アルミナ	150	10	20					
EA819GG-8	アルミナ	240	10	20					
EA819GG-9	アルミナ	320	10	20					
EA819GG-11	アルミナ	60	15	10	EA819GG-811	15	10	6x40	38,000
EA819GG-12	アルミナ	80	15	10					
EA819GG-13	アルミナ	150	15	10					
EA819GG-14	アルミナ	240	15	10					
EA819GG-15	アルミナ	320	15	10	EA819GG-812	15	30	6x40	38,000
EA819GG-16	アルミナ	40	15	30					
EA819GG-17	アルミナ	60	15	30					
EA819GG-18	アルミナ	80	15	30					
EA819GG-19	アルミナ	120	15	30					
EA819GG-20	アルミナ	150	15	30					
EA819GG-21	アルミナ	240	15	30					
EA819GG-22	アルミナ	320	15	30					
EA819GG-31	アルミナ	40	25	25	EA819GG-821	25	25	6x40	22,500
EA819GG-32	アルミナ	60	25	25					
EA819GG-33	アルミナ	80	25	25					
EA819GG-34	アルミナ	150	25	25					
EA819GG-41	アルミナ	40	30	20	EA819GG-831	30	20	6x40	19,000
EA819GG-42	アルミナ	60	30	20					
EA819GG-43	アルミナ	80	30	20					
EA819GG-44	アルミナ	150	30	20					
EA819GG-45	アルミナ	240	30	20					
EA819GG-46	アルミナ	40	30	30	EA819GG-832	30	30	6x40	19,000
EA819GG-47	アルミナ	60	30	30					
EA819GG-48	アルミナ	80	30	30					
EA819GG-49	アルミナ	150	30	30					
EA819GG-50	アルミナ	240	30	30					
EA819GG-51	アルミナ	320	30	30					
EA819GG-61	アルミナ	40	45	30	EA819GG-841	45	30	6x40	13,000
EA819GG-62	アルミナ	60	45	30					
EA819GG-63	アルミナ	80	45	30					
EA819GG-64	アルミナ	150	45	30					
EA819GG-65	アルミナ	240	45	30					
EA819GG-66	アルミナ	320	45	30					
EA819GG-71	アルミナ	40	60	30	EA819GG-851	60	30	6x40	9,500
EA819GG-72	アルミナ	60	60	30					
EA819GG-73	アルミナ	80	60	30					
EA819GG-74	アルミナ	150	60	30					