

	直径	高さ	最大回転数(r.p.m.)
EA819HW-45 (軸付砥石)	32mm	50mm	14250

- 軸径 6mm
- 淡紅色アルミナ研削剤
- 破碎性と靱性が両立している。
- 合金鋼・特殊鋼の精密研削
- 用途

合金鋼
工具鋼(高速度鋼・合金工具鋼)
ステンレス鋼 等

- 粒度 #36

