



ポリワリックシリーズ

振動用コアドリル-5コア

振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。



(刃先形状)

電動機の打撃力、回転力を有効に生かすための刃先角度をもっています。

特長

- ・ 振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。
- ・ 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。

用途

- ・ ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。

仕様

- | | |
|------------|--|
| ● 刃先径: | ø22~220mm |
| ● 有効長: | 標準タイプ130mm (カッター長160mm) ø22~220mm
ロングタイプ170mm (カッター長200mm) ø22~45mm |
| ● チャックサイズ: | Sシャंक: 10mm (ø22~45mm)
13mm (ø50~220mm)
Lシャंक: 10mm (ø50~80mm)
.....オプションをご用意しております |
| ● 適合電動機: | 振動ドリル |

