



ポリワリックシリーズ

## ALC用コアドリル

ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。  
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を  
安全に楽々切断。



(刃先形状)

チップポケットの工夫により、鉄筋をスムーズに切断する安全性の高い設計です。

## 特長

- 刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。

## 用途

- ALC材への穴あけ作業に。

## 仕様

- 刃先径:  $\phi 22\sim 310\text{mm}$
- 有効長:
  - $\phi 22\sim 220$  130mm (カッター長160mm)
  - $\phi 250\sim 310$  130mm (カッター長165mm)
  - ロングタイプ 150mm (カッター長180mm)
- Sシャंक: 10mm ( $\phi 22\sim 45\text{mm}$ )
- Lシャंक: 13mm ( $\phi 50\sim 220\text{mm}$ )
- チャックサイズ:
  - SDS-max 回転モード( $\phi 50\sim 310$ )  
.....オプションでご用意しております
  - Xシャंक:
    - SDS-プラス ( $\phi 50\sim 310$ )  
.....オプションでご用意しております
- 適合電動機: 電気ドリル(回転専用でお使いください)

