



ポリクリックシリーズ

ホールソー-378/378P

ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。

セット組合わせ例



カッター



特長

- 超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。
- 厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。
- 高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけができます。
 - 安全性を考えた切り込み量設定方式。
 - 切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。

用途

- 鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。
- FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。

仕様

- 刃先径: $\phi 14\sim 120\text{mm}$
- 有効長: 4mm
- 刃幅:
 - $\phi 14\sim 16\text{mm}$ (2.5mm)
 - $\phi 17\sim 35\text{mm}$ (2.2mm)
 - $\phi 36\text{mm}$ 以上 (2.0mm)
- チャックサイズ:
 - Sシャック: 10mm ($\phi 14\sim 49\text{mm}$)
13mm ($\phi 50\sim 120\text{mm}$)
 - Lシャック: 10mm ($\phi 50\sim 80\text{mm}$)
.....オプションをご用意しております
 - Sシャック充電: 6.35mm ($\phi 14\sim 35\text{mm}$)
- 適合電動機: 電気ドリル(回転専用でお使いください)

ホールソー378

