



ホールソー用途表



管材	電材	その他	サイズ	用途	サイズ	外径
		△	15	デッキプレートインサート用	W3/8	
		◎	16	デッキプレートインサート用	W3/8	
			19	ボルト穴	(M18)、(W5/8)	
○			20	水道用亜鉛メッキ鋼管(SGPW)	10mm(W3/8)	17.3mm
				VP管	13mm	18.0mm
	◎		21	薄鋼電線管(C)	19mm	19.1mm
○	○		22	厚鋼電線管(PF)	16mm	21.0mm
				水道用亜鉛メッキ鋼管(SGPW)	15mm(W1/2)	21.7mm
				配電盤スイッチ下穴		
				ボルト穴	(M20)	
				デッキプレートインサート用	W1/2	
◎			25	水道用亜鉛メッキ鋼管(SGPW)	15mm(W1/2)	21.7mm
				VP管	16mm	22.0mm
				配電盤スイッチ下穴		
	◎		27	薄鋼電線管(C)	25mm	25.4mm
◎	○		28	VP管	20mm(W3/4)	26.0mm
				水道用亜鉛メッキ鋼管(SGPW)	20mm	27.2mm
				厚鋼電線管(PF)	22mm	26.5mm
◎			30	水道用亜鉛メッキ鋼管(SGPW)	20mm	27.2mm
				配電盤スイッチ下穴		
◎			32	流し台水道蛇口下穴		
	◎		33	薄鋼電線管(C)	31mm	31.8mm
◎	○		35	厚鋼電線管(PF)	28mm	33.3mm
				VP管	25mm(W1)	32.0mm
◎			38	流し台水道蛇口下穴		
				VP管	25mm(W1)	32.0mm
	○		42	薄鋼電線管(C)	39mm	38.1mm
				厚鋼電線管(PF)	36mm	41.9mm
			45	水道用亜鉛メッキ鋼管(SGPW)	32mm(1 1/4)	42.7mm
◎				50	風呂追い炊き循環口下穴	
			厚鋼電線管(PF)		42mm	47.8mm
			ガスフレキ管配管下穴			
	○		53	薄鋼電線管(C)	51mm	50.8mm
			54	ドアマシン下穴		
△	△		65	VU管	50mm	60.0mm
				エアコン用(ステン厨房)		