



## ホーロー-278P パイプ用

パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。



## 特長

- ・ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。

## 用途

- ・ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。
- ・板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。
- ・センタードリルC形 (コバルトハイス) 使用。

## 仕様

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| ● 刃先径:     | ø16~120mm                                     |   |
| ● 全長:      | 86~136mm                                      |   |
| ● ふところ深さ:  | 35mm~85mm                                     | ø16~55mmの製品 --- 35mm<br>ø60~100mmの製品 --- 60mm<br>ø105~120mmの製品 --- 85mm |
| ● センタードリル: | コバルトハイス                                       |   |
|            | ø16~22mmの製品 --- 6.5mm                         |   |
| ● チャックサイズ: | ø23~55mmの製品 --- 10mm<br>ø60~120mmの製品 --- 13mm |   |
| ● 適合電動機:   | 電気ドリル (回転専用でお使いください)                          |   |

### ❗ ご使用上の注意

- ・平板の場合は、板厚4mmまでです。
- ・ワークは、確実に固定してください。