



折板屋根用（ルーフデッキ）用、ルーフボルトの穴あけに
ステンレス・ガルバ・一般鋼材・軽金属・アルミ

六角軸 プロ用 折板屋根用ルーフドリル

切味軽く
速く切れる
安定性UP!



ドリル径
φ12.5mm

特長

特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負荷が分散され、
軽く切れて長寿命！【特許】
ストッパー付で、突き抜け防止・作業効率UP！
折板屋根2枚重ねOK！！
チタンコーティングで、溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続

材質

コバルトハイスM35
(SKH55)
——ステンレスも断然OKの
最高級素材

長寿命!

特殊3枚刃切削

ガルバ・ステンレスもOK!

六角軸
6.35mm

14.4v
インパクト対応



品 番	品 名	サイズ	入 数	JAN(4989586)	お 見 積 り
2213	六角軸 折板屋根用ルーフドリル	φ12.5mm	6	135381	

製造元

(有)高芝ギムネ製作所

兵庫県三木市別所町花尻4番地
TEL 0794-82-2221 FAX 0794-82-7222
URL www.dia-t.com E-mail info@dia-t.com