

NO.601 竹用ドリル

竹だけじゃないよ！

適用材：一般木材・堅木・竹・塩ビ・亚克力・硬質ゴム

材質：普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ

適正回転数：3,000回転/分以下（樹脂材への穴あけサイズ15mm以上の推奨回転数1,300回転/分以上～3,000回転/分未満）

適用機種&その他：

軸径
6.35

パッケージ：


601-090



多種材への穴あけが可能

1本で木・亚克力・塩ビ・硬質ゴムへの穴あけを実現

- ドリル先端が従来ドリルと異なり鋭角タイプです。
- 推力（押す力）を加えた分だけ切削が可能で貫通穴・止め穴が行えます。
- 竹のように湾曲した材でも滑らず位置決めが容易に行えます。
- 入口・出口ともに材割れ・バリが少ないです。



サイズ：D 全長：L ネジ丈：SL 軸径：d（単位：mm）

品番	サイズ	全長	ネジ丈	軸径	JAN	
601-030	3	EA824BZ-3	80	35	6.35	601033
601-035	3.5		80	35	6.35	601132
601-040	4	EA824BZ-4	80	35	6.35	601040
601-045	4.5		80	35	6.35	601149
601-050	5	EA824BZ-5	80	35	6.35	601057
601-055	5.5		80	35	6.35	601552
601-060	6	EA824BZ-6	80	35	6.35	601064
601-065	6.5		80	35	6.35	601163
601-070	7	EA824BZ-7	80	35	6.35	601071
601-075	7.5		80	40	6.35	601750
601-080	8	EA824BZ-8	80	40	6.35	601088
601-085	8.5		80	40	6.35	601859
601-090	9	EA824BZ-9	80	40	6.35	601095
601-095	9.5		80	40	6.35	601958
601-100	10	EA824BZ-10	80	40	6.35	601101
601-105	10.5		80	40	6.35	601002
601-110	11	EA824BZ-11	80	40	6.35	601118
601-115	11.5		80	40	6.35	601156
601-120	12	EA824BZ-12	80	40	6.35	601125
601-150	15	EA824BZ-15	116	66	6.35	601019
601-180	18	EA824BZ-18	116	66	6.35	601187
601-210	21	EA824BZ-21	125	75	6.35	601217

小箱：6入 JANコード：4962660+JAN

【驚異の切れ味!!】竹だけじゃ～損。一度使うと手放せないドリル

竹用ドリルと従来ドリルの違いはここ！



動画はこちら▶

従来ドリルとの大きな違いはここ！



従来ドリル

従来ドリルの先端は先ネジタイプ。先ネジタイプは、ネジの回転力を利用して穴あけします。力を加えなくても回転の勢いで切削します。木材に貫通穴をすばやく穴あけしたい方にもっとも最適です。



竹用ドリル

竹用ドリルの先端は鋭角タイプ。推力（押す力）を加えた分だけ切削可能です。推力の調節（ドリルをコントロール）が可能なので貫通穴はもちろん、止め穴にも最適です。

だから、木以外にも割れやすい材など多種材への穴あけが可能



「ものづくり」×竹用ドリル＝創造力は無限大



竹あかり



ウッズスピーカー

2021年度

売れ筋ランキング

1位 8mm

2位 6mm

3位 10mm

4位 3mm

5位 12mm

竹あかり・ウッズスピーカー図柄のダウンロードはこちら▼

