

EA824CJ (ピンチャック)

- ・全長…63mm
- ・チャック能力…0~1.6mm
- ・ヘッド径…10mm
- ・六角シャンク…1/4”(6.35mm)
- ・1/4”ミニレンチ付
- ・プリント基板の穴開けや精密部品の加工に役立ちます。
- ・小径ドリルの穴開けや小径タップのホルダーとして使用できます。
- ・締付け用レンチ付属

