

六角シャンク皿錐の紹介

鉄工用・木工用



<特長>

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル（M型）と下穴をあける六角シャンク中ドリル（A型）を組み合わせていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。

※ 鉄工用と木工用がありますので どちらかをご指定下さい

種類	中ドリル（A型） 材質	外ドリル（M型） 材質	用途
鉄工用	ハイス材	ハイス材	鉄板、アルミ、金属類、その他
木工用	ハイス材	特殊鋼	木ネジ、ゴム、軟質建材など

六角シャンク皿錐 サイズ表

M型外径×A型外径
(外ドリル×中ドリル)

<鉄工用>

M×Aのセット品番

<木工用>

M×Aのセット品番

M型 外径9ミリの各サイズ

9×2.5	EA824DY-2.5	0 1 1 2 2 5	0 1 1 3 2 5	EA824DX-2.5
9×2.6		0 1 1 2 2 6	0 1 1 3 2 6	
9×2.7		0 1 1 2 2 7	0 1 1 3 2 7	

9×2. 8		0 1 1 2 2 8	0 1 1 3 2 8
9×2. 9		0 1 1 2 2 9	0 1 1 3 2 9
9×3. 0	EA824DY-3	0 1 1 2 3 0	0 1 1 3 3 0 EA824DX-3
9×3. 1		0 1 1 2 3 1	0 1 1 3 3 1
9×3. 2		0 1 1 2 3 2	0 1 1 3 3 2
9×3. 3		0 1 1 2 3 3	0 1 1 3 3 3
9×3. 4		0 1 1 2 3 4	0 1 1 3 3 4
9×3. 5	EA824DY-3.5	0 1 1 2 3 5	0 1 1 3 3 5 EA824DX-3.5
9×3. 6		0 1 1 2 3 6	0 1 1 3 3 6
9×3. 7		0 1 1 2 3 7	0 1 1 3 3 7
9×3. 8		0 1 1 2 3 8	0 1 1 3 3 8
9×3. 9		0 1 1 2 3 9	0 1 1 3 3 9
9×4. 0	EA824DY-4	0 1 1 2 4 0	0 1 1 3 4 0 EA824DX-4
9×4. 1		0 1 1 2 4 1	0 1 1 3 4 1
9×4. 2		0 1 1 2 4 2	0 1 1 3 4 2
9×4. 3		0 1 1 2 4 3	0 1 1 3 4 3
9×4. 4		0 1 1 2 4 4	0 1 1 3 4 4
9×4. 5	EA824DY-4.5	0 1 1 2 4 5	0 1 1 3 4 5 EA824DX-4.5

M型 外径10.5ミリの各サイズ

10. 5×2. 7		0 1 2 2 2 7	0 1 2 3 2 7
10. 5×2. 8		0 1 2 2 2 8	0 1 2 3 2 8
10. 5×2. 9		0 1 2 2 2 9	0 1 2 3 2 9
10. 5×3. 0	EA824DY-13	0 1 2 2 3 0	0 1 2 3 3 0 EA824DX-13
10. 5×3. 1		0 1 2 2 3 1	0 1 2 3 3 1
10. 5×3. 2		0 1 2 2 3 2	0 1 2 3 3 2
10. 5×3. 3		0 1 2 2 3 3	0 1 2 3 3 3
10. 5×3. 4		0 1 2 2 3 4	0 1 2 3 3 4
10. 5×3. 5	EA824DY-13.5	0 1 2 2 3 5	0 1 2 3 3 5 EA824DX-13.5
10. 5×3. 6		0 1 2 2 3 6	0 1 2 3 3 6
10. 5×3. 7		0 1 2 2 3 7	0 1 2 3 3 7
10. 5×3. 8		0 1 2 2 3 8	0 1 2 3 3 8
10. 5×3. 9		0 1 2 2 3 9	0 1 2 3 3 9
10. 5×4. 0	EA824DY-14	0 1 2 2 4 0	0 1 2 3 4 0 EA824DX-14
10. 5×4. 1		0 1 2 2 4 1	0 1 2 3 4 1
10. 5×4. 2		0 1 2 2 4 2	0 1 2 3 4 2

10. 5×4. 3	0 1 2 2 4 3	0 1 2 3 4 3
10. 5×4. 4	0 1 2 2 4 4	0 1 2 3 4 4
10. 5×4. 5	EA824DY-14.5 0 1 2 2 4 5	0 1 2 3 4 5 EA824DX-14.5

M型 外径12ミリの各サイズ

12×3. 0	EA824DY-23 0 1 3 2 3 0	0 1 3 3 3 0 EA824DX-23
12×3. 1	0 1 3 2 3 1	0 1 3 3 3 1
12×3. 2	0 1 3 2 3 2	0 1 3 3 3 2
12×3. 3	0 1 3 2 3 3	0 1 3 3 3 3
12×3. 4	0 1 3 2 3 4	0 1 3 3 3 4
12×3. 5	EA824DY-23.5 0 1 3 2 3 5	0 1 3 3 3 5 EA824DX-23.5
12×3. 6	0 1 3 2 3 6	0 1 3 3 3 6
12×3. 7	0 1 3 2 3 7	0 1 3 3 3 7
12×3. 8	0 1 3 2 3 8	0 1 3 3 3 8
12×3. 9	0 1 3 2 3 9	0 1 3 3 3 9
12×4. 0	EA824DY-24 0 1 3 2 4 0	0 1 3 3 4 0 EA824DX-24
12×4. 1	0 1 3 2 4 1	0 1 3 3 4 1
12×4. 2	0 1 3 2 4 2	0 1 3 3 4 2
12×4. 3	0 1 3 2 4 3	0 1 3 3 4 3
12×4. 4	0 1 3 2 4 4	0 1 3 3 4 4
12×4. 5	EA824DY-24.5 0 1 3 2 4 5	0 1 3 3 4 5 EA824DX-24.5

M型 外径15ミリの各サイズ

15×4. 0	EA824DY-34 0 1 4 2 4 0	0 1 4 3 4 0 EA824DX-34
15×4. 1	0 1 4 2 4 1	0 1 4 3 4 1
15×4. 2	0 1 4 2 4 2	0 1 4 3 4 2
15×4. 3	0 1 4 2 4 3	0 1 4 3 4 3
15×4. 4	0 1 4 2 4 4	0 1 4 3 4 4
15×4. 5	EA824DY-34.5 0 1 4 2 4 5	0 1 4 3 4 5 EA824DX-34.5

M型 外径18ミリのサイズ

18×4. 5	EA824DY-44.5 0 1 5 2 4 5	0 1 5 3 4 5 EA824DX-44.5
---------	--------------------------	--------------------------

* 上記サイズ表の品番はM型×A型のセットの品番です。

* ご注意：各サイズすべて在庫があるわけではありませんので在庫はお問い合わせ下さい。