

EA824NX-10.0~-16.0
 (COHSS ノスドリル)

- 材質 コバルトハイス
- 強ねじれ溝と強剛性
- 軸径が一定
 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。
- ドリル先端角 118°
- 硬鋼、ステンレスなどの難削材に
- 軸径 3/8" (9.5mm)

	全長	溝長
NX-10.0	120	65
廃番 NX-10.5	120	65
廃番 NX-11.0	120	65
NX-11.5	120	65
NX-12.0	120	65
廃番 NX-12.5	120	65
NX-13.0	120	65
廃番 NX-13.5	120	65
NX-14.0	120	65
廃番 NX-14.5	120	65
NX-15.0	120	65
廃番 NX-15.5	120	65
廃番 NX-16.0	120	65

(単位mm)

