



# ポリクリックシリーズ 組み合わせ一覧

ポリクリックシリーズは、S・L・Xシャंकですべてのサイズと多用途のカッターが使用できます。

商品名	Sシャंक適合商品(刃先径49mm以下)	Lシャंक適合商品(刃先径50~220mm)
ダイヤモンド コアドリル	EA865CB-1 PCDCP3(センターピン)	EA865CB-1 PCDCP3(センターピン)
ブロック用 ダイヤモンド コアドリル	PCBCP3(センターピン)	PCBCP3(センターピン)
ハイパー ダイヤ コアドリル	   EA865CF-1 PCHPCP3(センターピン) PCHWCD225(超硬) PCWSCD225(ハイス) PCHPCPK(センターピン)	   EA865CF-1 PCHPCP3(センターピン) PCHWCD225(超硬) PCWSCD225(ハイス) PCHPCPK(センターピン)
ガルバウード コアドリル	  EA820D-1 PCGWCD225(ハイス) PCGWGB(ガイドバー) PCBHCD225(超硬)	  EA820D-1 PCGWCD225(ハイス) PCGWGB(ガイドバー) PCBHCD225(超硬)
ウッドینگ コアドリル	  EA820-1 PCWSCD225(ハイス) PCHWCD225(超硬) PCBHCD225(超硬)	  EA820-1 PCWSCD225(ハイス) PCHWCD225(超硬) PCBHCD225(超硬)
振動用 コアドリル Sコア	EA820-1 PCWSCD225(超硬)	EA820-1 PCWSCD225(超硬)
ALC用 コアドリル	EA820C-1 PCHWCD250(超硬)	EA820C-1 PCHWCD250(超硬)
回転用 コアドリル Hコア	 PCSKS EA822A-5 ストレートシャंक(10mm) PCHWCD225(超硬)	PCHWCD225(超硬)
塩ビ管用 コアドリル	 PCSKSR EA822A-7 SDSプラスシャंक EA820CF-1 PCHWCD175(超硬)	EA820CF-1 PCHWCD175(超硬)
複合ブリット コアドリル	 PCHCDS φ8×120L PCFCDSH φ8×100L	PCHCDL
木ボジット コアドリル	PCCDS φ8×170L	PCCDL φ8×190L
超硬ステップ ドリル	EA825H-40 PCSCDS φ6×65L	EA822A-2 PC378CDL φ8×82L
ホールソー 378	 PC378CDS6 φ6×70L PC378CDS φ8×70L	EA822A-1 PC378CDL φ8×82L
ホールソー 378P	 PC378PCDS6 φ6×100L PC378PCDS φ8×100L	PC378PCDL φ8×135L
深穴 ホールソー	 PCFCDS6 φ6×100L PCFCDS φ8×100L	EA822A-4 PCFCDL φ8×113L
FRP用 コアドリル	EA820CH-1 PCFRPCDS φ8.2×120L(超硬)	EA820CH-2 PCFRPCDL φ8.2×135L(超硬)
ウェットモンド コアドリル	ウェットモンドコアカッターには専用のシャंक、センターピンをお使い下さい。 PCWKWD(センターピン)	ウェットモンド用 Sシャंक PCSKWDS ストレート (10mm)
		ウェットモンド用 Lシャंक PCSKWDL ストレート (13mm)

**Xシャंक**  
(刃先径50~310mm)

※刃先径250mm以上のカッターは必ずXシャंकをご使用下さい。(Lシャंकに装着出来ません。)

**オプション**

PCSKS200  
ストレート200L

PCSKSR200  
SDSプラス 200L

PCSKSD  
ドライバースハंक

**オプション**

PCSKLT  
ストレート(10mm)

PCSKL200  
ストレート200L(13mm)

PCSKLR200  
SDSプラス 200L

PCSKLT200  
ストレート200L(10mm)

※ストレートロングシャंक・SDSシャंक・SDSロングシャंकもご用意しています。

◆ロングシャंकの使用例は9ページを参照ください。