

K-106 (010016)

## 自由錐W-E 木工用

コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。

木材・構造用合板・石膏ボードなどの穴あけに。

切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。

見やすい蛍光カラー目盛り。

工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。

別売りの[スピードコントローラー](#)で電動工具の回転数を自由に落とすことができます。

(EA812K-15B.EA812KA-15)

刃 / ドリル材質	ハイス鋼 / ハイス鋼
穴あけ範囲	Ø40～200mm
穴あけ深さ	30mmまで
適応材	木材・石膏ボード・プラスチックなど
対応機種	電気ドリル10mm以上 / ボール盤