

K-107 (010017)

自由錐W-F 硬質建材用

φ40～200mmの万能サイズ。

外壁材（窯業系サイディング）・FRPなどの穴あけに。

刃とセンタードリルは超硬チップ付き。デッキ材や耐火ボードにも対応。

バランスの良い2枚刃で効率よく作業が出来ます。

見やすい蛍光カラー目盛り。

別売りの[スピードコントローラー](#)で電動工具の回転数を自由に落とすことができます。

(EA812K-15B.EA812KA-15)

刃 / ドリル材質	超硬チップ / 超硬チップ
穴あけ範囲	Ø40～200mm
穴あけ深さ	30mmまで
適応材	窯業系サイディング・硬質木材・FRPなど
対応機種	電気ドリル10mm以上 / ボール盤

RELATED PRODUCT / 関連商品



EA812K-15B

スピードコントローラー
15R



EA812KA-15

スピードコントローラー
15S