

K-103 (010008)

自由錐C 超硬チップ付

小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能。

硬質木材・耐火ボードの穴あけに。

誕生50年以上の信頼と実績のロングセラー品。

コンパクト設計で、壁際や、角での穴あけ作業に最適です。

工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。

別売りのスピードコントローラーで電動工具の回転数を自由に落とすことができます。

(EA812K-15B.EA812KA-15)

刃 / ドリル材質	超硬チップ / 炭素鋼
穴あけ範囲	Ø40~120mm
穴あけ深さ	28mmまで
適応材	硬質木材・構造用合板・石膏ボードなど
対応機種	電気ドリル10mm以上 / ボール盤10mm以上